

液体, 粉末, 胶体
直接鉴别
快速定性


地铁、火车站、机场等安全检查；
海关、警察、军方等物品检查；
企业、生产线等产品质量检测。



RM785 DC
接触式 拉曼检测仪



全球最轻巧
手持式
拉曼光谱仪



twinnno
www.twinnno.tw

拉曼信号强大 量测快速


785nm/405nm 激光

定性与半定量分析
自建图谱数据库



单机运作 准确 全面 快速 高分辨率 非破坏性

个人的拉曼分析实验室 可连接电脑+专用软件



RM405
RM785
手持式
拉曼光谱仪

		RM405	RM785
光谱	拉曼频移范围	400cm ⁻¹ ~ 4000cm ⁻¹	400cm ⁻¹ ~ 3000cm ⁻¹
	分辨率	30±5cm ⁻¹	25±5cm ⁻¹
	Integration time	10ms ~ 10s	10ms ~ 10s
激光	激光的波长	405nm	785nm (Max.150mW)
测量模式	测量模式	1. 物质的检测模式 2. 信号比较模式 3. 数据浏览模式	
其它	I/O 界面	micro SD, USB2.0	
	电池	锂离子电池 × 1	
	外部电源	5V/1A	
	显示	4.3" TFT液晶显示触摸屏 (480×800像素)	
	外型尺寸	155mm × 95mm × 40mm (L × W × H)	
	语言	英语	



大迈仪器 (上海) 有限公司
021-63549265 微信:13701865769
Web: www.strider-tech.com Email: jimmy@strider-tech.com